

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	382020 300
GTIN	4062406257774
Classe de artigo	310

Descrição

Modelo:

- Olhal para grua, alavanca de comando e tampa de fecho lateral em aço inoxidável.
- Uma trava de bloqueio de segurança impede que a alavanca de comando seja libertada inadvertidamente durante o funcionamento.
- Superfície com polaridade preparada para a montagem opcional de sapatos de polo.
- A força de rutura certificada garante uma segurança tripla para o operador.
- O olhal para grua também pode ser montado lateralmente para a elevação de cargas verticais mediante sapatos de polo opcionais.
- Prevenção de ricochete da alavanca de comando graças à Soft-Opening-Protection.

Vantagem:

- Processamento de alta qualidade no intemporal design GARANT, combinado com requisitos de operador e de segurança bem pensados.
- A força de rutura certificada garante uma segurança tripla para o operador.
- O olhal para grua também pode ser montado lateralmente para a elevação de cargas verticais por meio de sapatos de polo opcionais.
- Prevenção de ricochete da alavanca de comando graças à "Soft-Opening-Protection".

Acessórios especiais:

Par de sapatos de polo n.º 382025.

Instrução:

Caixa de ar < de 0,1 mm no caso de material ST! **Ligação do íman de elevação de carga apenas em superfícies magnéticas!** Devido ao conceito de segurança, as geometrias das peças de trabalho a levantar foram adaptadas. Certificado de teste das forças de rutura a pedido.

Descrição técnica

espessura da parede do material mínima plana	25 mm
Medida D	87 mm
Carga máxima plana	300 kg
Medida C	98 mm
Medida G	21 mm
Medida F	231 mm
Peso	9,5 kg
Comprimento máximo plano	2000 mm
Medida E	95 mm
Ø máximo redondo	300 mm
Medida B	191 mm
Medida A	161 mm
espessura da parede do material mínima redonda	20 mm
Carga máxima redonda	150 kg
largura máxima plana	1000 mm
Tipo de produto	Íman de elevação de carga

Acessórios

Par de sapatos de polo para tipo 300	382025 300
--------------------------------------	------------