

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	382020 600
GTIN	4062406257781
Classe de artigo	310

Descrição

Modelo:

- Olhal para grua, alavanca de comando e tampa de fecho lateral em aço inoxidável.
- Uma trava de bloqueio de segurança impede que a alavanca de comando seja libertada inadvertidamente durante o funcionamento.
- Superfície com polaridade preparada para a montagem opcional de sapatos de polo.
- A força de rutura certificada garante uma segurança tripla para o operador.
- O olhal para grua também pode ser montado lateralmente para a elevação de cargas verticais mediante sapatos de polo opcionais.
- Prevenção de ricochete da alavanca de comando graças à Soft-Opening-Protection.

Vantagem:

- Processamento de alta qualidade no intemporal design GARANT, combinado com requisitos de operador e de segurança bem pensados.
- A força de rutura certificada garante uma segurança tripla para o operador.
- O olhal para grua também pode ser montado lateralmente para a elevação de cargas verticais por meio de sapatos de polo opcionais.
- Prevenção de ricochete da alavanca de comando graças à "Soft-Opening-Protection".

Acessórios especiais:

Par de sapatos de polo n.º 382025.

Instrução:

Caixa de ar < de 0,1 mm no caso de material ST! **Ligação do íman de elevação de carga apenas em superfícies magnéticas!** Devido ao conceito de segurança, as geometrias das peças de trabalho a levantar foram adaptadas. Certificado de teste das forças de rutura a pedido.

Descrição técnica

espessura da parede do material mínima redonda	25 mm
Medida B	276 mm
Medida D	87 mm
Ø máximo redondo	300 mm
Medida G	21 mm
espessura da parede do material mínima plana	30 mm
Medida C	98 mm
Peso	15 kg
Carga máxima plana	600 kg
Medida A	246 mm
Medida F	231 mm
Carga máxima redonda	300 kg
Comprimento máximo plano	2250 mm
Medida E	95 mm
largura máxima plana	1500 mm
Tipo de produto	Íman de elevação de carga

Acessórios

Par de sapatos de polo para tipo 600	382025 600
--------------------------------------	------------