

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 382025 600 |
| GTIN | 4062406258214 |
| Classe de artigo | 310 |

Descrição

Modelo:

Opção 1

Ø da peça: 40 – 300 mm

Opção 2

Ø da peça: 158 – 500 mm

Opção 3

carga vertical máx.: 400 kg

Descrição:**Opção 1:** Diâmetro da peça de trabalho 40 – 300 mm.**Opção 2:** Diâmetro da peça de trabalho 158 – 500 mm.**Opção 3:** carga vertical máx.: 400 kg.**Utilização:**

Para a montagem na superfície com polaridade do elevador de cargas. Isto permite levantar peças de trabalho com diferentes diâmetros. Acessibilidade otimizada para situações de elevação individuais.

Indicado para:

Ímã de elevação de carga LM1 n.º 382020 tam. 300 e 600.

Material fornecido:

Inclui parafusos de fixação e pinos de bloqueio para o transporte vertical de cargas.

Instrução:**Ligação do ímã de elevação de carga apenas em superfícies magnéticas!**

A capacidade máxima de carga varia consoante a opção.

Descrição técnica

Tipo de produto

Sapata polar

Acessórios

Íman de elevação de carga LM1 carga máxima (plana) 600

382020 600