

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	382025 300
GTIN	4062406257804
Classe de artigo	310

Descrição

Modelo:

Opção 1

Ø da peça: 40 – 300 mm

Opção 2

Ø da peça: 158 – 500 mm

Opção 3

carga vertical máx.: 160 kg

Descrição:

Opção 1: Diâmetro da peça de trabalho 40 – 300 mm.**Opção 2:** Diâmetro da peça de trabalho 158 – 500 mm.**Opção 3:** carga vertical máx.: 160 kg.

Utilização:

Para a montagem na superfície com polaridade do elevador de cargas. Isto permite levantar peças de trabalho com diferentes diâmetros. Acessibilidade otimizada para situações de elevação individuais.

Indicado para:

Íman de elevação de carga LM1 n.º 382020 tam. 300 e 600.

Material fornecido:

Inclui parafusos de fixação e pinos de bloqueio para o transporte vertical de cargas.

Instrução:

Ligação do íman de elevação de carga apenas em superfícies magnéticas!

A capacidade máxima de carga varia consoante a opção.

Descrição técnica

Tipo de produto

Sapata polar

Acessórios

Íman de elevação de carga LM1 carga máxima (plana) 300

382020 300