



Jogo de fresas rotativas 8 peças, dentado INOX – grosso, HM, Número de fresas rotativas: 8



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 547115 8 |
| GTIN | 4062406255060 |
| Classe de artigo | 52D |

Descrição

Modelo:

A inovadora geometria dos dentes permite um desempenho de corte de aparas muito elevado, mantendo ao mesmo tempo um funcionamento suave e uma boa capacidade de controlo. Excelentes formação de aparas e resultados de superfície, entrada reduzida de calor no material (sem cores de recozimento). Ø da haste 6 mm.

Utilização:

Otimizado para o processamento de **aços austeníticos, resistentes a oxidação e ácido**, ligas de titânio macias e metais não ferrosos.

Material fornecido:

Cada 1 un. n.º 547250 tam. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Descrição técnica

| | |
|---------------------------|--------|
| Grau de finura do dentado | grosso |
| Abreviatura do dentado | INOX |
| Óleo de corte | HM |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Ø da haste | 6 mm |
| Número de fresas rotativas | 8 |
| Tipo de produto | Fresa rotativa |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | código ISO |
|--------|---------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | condicionalmente adequado | | |
| INOX | adequado | | |
| Ti | condicionalmente adequado | | |
| CuZn | condicionalmente adequado | | |

Acessórios

| | |
|--|--------------|
| Fresa rotativaDentado INOX – grosso Tipo A0616 | 547250 A0616 |
| Fresa rotativaDentado INOX – grosso Tipo A1020 | 547250 A1020 |
| Fresa rotativaDentado INOX – grosso Tipo A1225 | 547250 A1225 |
| Fresa rotativaDentado INOX – grosso Tipo C1225 | 547250 C1225 |
| Fresa rotativaDentado INOX – grosso Tipo D1009 | 547250 D1009 |
| Fresa rotativaDentado INOX – grosso Tipo F1225 | 547250 F1225 |
| Fresa rotativaDentado INOX – grosso Tipo G0820 | 547250 G0820 |
| Fresa rotativaDentado INOX – grosso Tipo L1020 | 547250 L1020 |