



Dados do pedido

Número do pedido	251398 3
GTIN	4062406258306
Classe de artigo	29W

Descrição

Indicado para:

Suporte de aperto PSSN. Por exemplo, suporte de aperto rotativo n.º 251112 e 251113.

Instrução:

Ao utilizar pastilhas reversíveis com um raio ≥ 3 mm, é necessário modificar o assento da pastilha.

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	3 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 120 m/min
Aplicação secundária	M
Avanço f	0,1 - 0,2 mm/U
Revestimento	sem revestimento
Aplicação principal	P
Número de trocas/cortes	8
Tipo	HUT25
Óleo de corte	HM

Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMX 1204
Velocidade de corte v_c aplicação secundária	30 - 80 m/min
Condição de corte	contínuo
Atributo do nome do produto	HUT25
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar