



## Dados do pedido

Número do pedido	081533 94
GTIN	4062406256500
Classe de artigo	02A

## Descrição

### Modelo:

Lanterna de bolso LED de alta qualidade, durável e robusta em alumínio anodizado. **A mais recente tecnologia LED com excelente potência luminosa.**

- **Proteção que impede que role.**
- **Cobertura do botão de pressão em borracha.**

Com cabeça da lanterna **focável.**

- **Pequena e prática, mas de grande intensidade luminosa.**
- **Com um prático porta-chaves.**

### Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

## Descrição técnica

Fluxo luminoso	35 lm
Zona ATEX	nenhum
Tipo de pilha	Micro, AAA

Período de iluminação	7 h
Função de lanterna de bolso	Foco
Comprimento total	94 mm
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 54
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de produto	Lanterna de bolso

## Acessórios

Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081561 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081551 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081552 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081554 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081553 LR3
Pilhas de lítio-metal Tamanho internacional LR3	081559 LR3