

KERN**Balança de grua tipo HCD, área de pesagem máxima: 60****Dados do pedido**

Número do pedido	479434 60
GTIN	4045761214163
Classe de artigo	47D

Descrição**Versão:**

Visor LED com retroiluminação para uma leitura fácil, mesmo a longas distâncias. Função Data-Hold para manter o valor de visualização.

Alta mobilidade graças à construção leve e estável. Tempo de funcionamento da bateria aprox. 20 horas.

Material fornecido:

Inclui controlo remoto com 2 pilhas n.º 081561 tam. LR3. Balança incluindo 4 pilhas n.º 081561 LR6.

Descrição técnica

área de pesagem máxima	60 kg
Límite de erro do valor máximo	0,2 %
Leitura	20 g
Temperatura de operação	0 - 40 °C
Profundidade da caixa	79 mm

Calibração	Preço sob consulta
Largura da caixa	194 mm
Altura da caixa	97 mm
Comprimento total	276 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081561 LR3
Peso líquido	1,1 kg
Número de pilhas incluídas	2
Alimentação de energia	A pilhas
Indicação com iluminação de fundo	sim
Botão de valor de espera	sim
Autonomia da pilha	20 h
Tipo de produto	Balança de suspensão/ balança de grua

Acessórios

Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3

081561 LR3