

**Chave Allen sextavada 90° – 100°, comprida, com cabeça esférica e braço curto pintado a pó, Sextavado: 2,5****Dados do pedido**

Número do pedido	627382 2,5
GTIN	7610733283064
Classe de artigo	63D

Descrição**Versão:**

Braço extra curto com ângulo flexível (90°– 100°), cabeça esférica pode ser posicionada a um ângulo de até 30°. Liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza e dureza possíveis.

Vantagem:

Ângulo flexível no braço curto (90°– 100°).

90° para inserção: Mesmo os locais de acesso muito difíceis são facilmente acessíveis.

100° para trabalho: A liberdade das mãos garante um trabalho confortável e seguro.

Material:

Superfície niquelada, cromada e **revestida a pó** para localização rápida graças à impressionante codificação de cores "Rainbow".

Descrição técnica

Sextavado	2,5 mm
Superfície	pintado a pó
Comprimento do braço	113×9 mm
Material	Liga especial PB Swiss Tools
Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada
Cabeça esférica no braço comprido	sim
Ângulo de 100 graus	sim
braço curto	sim
Modelo comprido	sim

Ficha de dados

Tipo de produto

Chave de parafusos