

**FLUKE.****Cabos de teste, Ø da ponta de medição: 2mm****Dados do pedido**

Número do pedido	473318 2
GTIN	095969521543
Classe de artigo	47H

**Descrição****Versão:**

Cabos de medição de 2 peças, vermelho/preto, Ø do cabo de medição = 4 mm. Cabos de medição TL175 com ponta de medição rotativa 4 – 19 mm.

**Norma:**

**IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Indicado para:**

Multímetro digital n.º 473322; 473325. Pinça amperimétrica n.º 473290 tam. 378FC.

**Descrição técnica**

Categoria de sobretensão	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (com tampas de proteção), CAT II 1000 V (sem tampas de proteção)
Ø da linha de medição	4 mm
Ø da ponta de medição	2 mm
Comprimento do cabo	1,2 m
Tipo de produto	Cabo de teste

