

FLUKE.**Cabos de teste, Ø da ponta de medição: 1mm****Dados do pedido**

Número do pedido	473318 1
GTIN	095969096188
Classe de artigo	47H

Descrição**Versão:**

Cabos de medição de 2 peças, vermelho/preto, Ø do cabo de medição = 4 mm. Cabos de medição TL40 com ponta retrátil 0 – 76 mm.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Indicado para:

Multímetro digital n.º 473322; 473325.

Descrição técnica

Categoria de sobretensão	CAT II 600 V
Ø da linha de medição	4 mm
Ø da ponta de medição	1 mm
Comprimento do cabo	1,2 m
Tipo de produto	Cabo de teste