

Cadeira giratória de escritório com encosto em rede, Cor: BLACK**Dados do pedido**

Número do pedido	974280 BLACK
GTIN	4016849842950
Classe de artigo	96B

Descrição**Modelo:**

Assento com acolchoamento de conforto macio com fundo cosido lateralmente. Capa de 100% poliéster. Tecnologia síncrona com regulação de peso automática, bloqueável na posição de assento dianteira e traseira. Com ajuste da profundidade, inclinação e altura do assento. Inclui apoios de braço com ajuste em altura(2D). Rodas universais para pisos macios e duros, pés em cruz com Ø 650 mm de plástico preto.

Cadeira de escritório giratória, encosto de rede respirável, com apoio lombar ajustável em altura.

Norma:

DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.

Descrição técnica

Possível adaptação do par de apoios de braço	sim
Capacidade de carga	120 kg
Mecânica sincronizada	sim
Cor do material do assento	preto
Profundidade do banco	470 mm

Material do pé em cruz	Plástico
Faixa de regulação da profundidade do banco	60 mm
Modelo do pé em cruz	Jogo de rodas
Altura do encosto	560 mm
Apoio lombar	sim
Largura do banco	470 mm
Versão	com rodas
Capacidade de carga da cadeira	120 kg
Ø do pé em cruz	650 mm
Faixa de regulação da altura	420 - 550 mm
Tipo de produto	Cadeira de escritório