



## Dados do pedido

Número do pedido	083616 50X25
GTIN	4042448180810
Classe de artigo	08M

## Descrição

### Modelo:

A **tesa® 4671** tem um substrato de lã celulósica, **não é refletora, é fluorescente** e é adequada para praticamente **todos os tipos de aplicações**. É fácil de **rasgar à mão**, pode ser **removida sem deixar resíduos**, também adere a **superfícies irregulares** e **pode ser rotulada**.

Com a fita de tecido tesa® 4671 em cores néon, pode realizar várias tarefas de forma segura e fiável - em particular, marcar diversos elementos ou em áreas de eventos!

A fita de tecido tesa® 4671 está disponível em cores néon fluorescentes e é frequentemente usada por profissionais para marcar diversos elementos ou durante eventos. É adequada para uma ampla gama de aplicações, tais como marcação, fixação, montagem ou agrupamento. A tesa® 4671 é fácil de rasgar à mão, fácil de rotular, não é refletora e é maleável. A combinação de tecido revestido de acrilato com uma massa adesiva feita de borracha natural garante uma alta resistência à abrasão. A fita de tecido pode ser retirada sem deixar resíduos e está disponível nas seguintes cores: verde néon, amarelo néon, laranja néon e rosa néon.

### Instrução:

A validade mínima especificada dos produtos tesa® refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

## Descrição técnica

resistente à temperatura até	140 °C
------------------------------	--------

Forro disponível	não
Finura do tecido	120 mesh
Capacidade de alongamento	9 %
Resistência à tração	7 N/mm
Humidade do armazém	50 - 70 %
Força de aderência em aço	0,35 N/mm
Cor	laranja
Massa adesiva	Borracha natural
material de suporte	Tecido
Temperatura de armazenamento	15 - 35 °C
Largura	50 mm
Designação do fabricante	4671
Tipo de fita adesiva	de um lado
Comprimento	25 m
Espessura	0,28 mm
Atributo do nome do produto	laranja
Tipo de produto	Fita adesiva