



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 083617 50X25 |
| GTIN | 4042448180858 |
| Classe de artigo | 08M |

Descrição

Modelo:

A **tesa® 4671** tem um substrato de lã celulósica, **não é refletora, é fluorescente** e é adequada para praticamente **todos os tipos de aplicações**. É fácil de **rasgar à mão**, pode ser **removida sem deixar resíduos**, também adere a **superfícies irregulares** e **pode ser rotulada**.

Com a fita de tecido tesa® 4671 em cores néon, pode realizar várias tarefas de forma segura e fiável - em particular, marcar diversos elementos ou em áreas de eventos!

A fita de tecido tesa® 4671 está disponível em cores néon fluorescentes e é frequentemente usada por profissionais para marcar diversos elementos ou durante eventos. É adequada para uma ampla gama de aplicações, tais como marcação, fixação, montagem ou agrupamento. A tesa® 4671 é fácil de rasgar à mão, fácil de rotular, não é refletora e é maleável. A combinação de tecido revestido de acrilato com uma massa adesiva feita de borracha natural garante uma alta resistência à abrasão. A fita de tecido pode ser retirada sem deixar resíduos e está disponível nas seguintes cores: verde néon, amarelo néon, laranja néon e rosa néon.

Instrução:

A validade mínima especificada dos produtos tesa® refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

Descrição técnica

| | |
|------------------|-----|
| Forro disponível | não |
|------------------|-----|

| | |
|------------------------------|------------------|
| Capacidade de alongamento | 9 % |
| Comprimento | 25 m |
| Resistência à tração | 7 N/mm |
| Tipo de fita adesiva | de um lado |
| Designação do fabricante | 4671 |
| Humidade do armazém | 50 - 70 % |
| Largura | 50 mm |
| Finura do tecido | 120 mesh |
| resistente à temperatura até | 140 °C |
| Massa adesiva | Borracha natural |
| material de suporte | Tecido |
| Cor | cor de rosa |
| Espessura | 0,28 mm |
| Força de aderência em aço | 0,35 N/mm |
| Temperatura de armazenamento | 15 - 35 °C |
| Atributo do nome do produto | cor de rosa |
| Tipo de produto | Fita adesiva |