



Dados do pedido

Número do pedido	081577 175
GTIN	4062406262044
Classe de artigo	02A

Descrição

Modelo:

Lanterna-caneta LED com bateria com luz principal com regulação contínua da intensidade e função de foco adicional. Íman forte na base da lanterna.

Função:

IP30: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de $\varnothing > 2,5$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não há proteção contra a água.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB.

Descrição técnica

Tensão da bateria	3,7 V
Lâmpada	Módulo LED
Tipo de bateria	lão de lítio
Número de baterias incluídas	1
Peso	77 g
Comprimento total	175 mm

Capacidade da bateria	0,8 Ah
Período de iluminação	2 - 16 h
Zona ATEX	nenhum
Fluxo luminoso	20 - 200 lm
Tipo de proteção IP	IP 30
Largura total	23 mm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de produto	Lanterna de bolso