

**Garant****Broca de martelo de metal duro SDS-plus, Ø × comprimento total: 18X450mm****Dados do pedido**

Número do pedido	789010 18X450
GTIN	4062406262884
Classe de artigo	71C

**Descrição****Modelo:**

A ponta de centragem distinta e agressiva permite uma centragem ativa e uma orientação ideal durante o processo de perfuração. Design inovador da cabeça com cortes iniciais curtos retos para uma perfuração significativamente mais rápida com uma estabilidade consideravelmente maior, mesmo em betão armado. Forma em espiral otimizada para vibrações com reforço do núcleo. O diâmetro do núcleo e o passo da espiral da broca combinam entre si com precisão, garantindo uma transmissão de força eficiente do martelo perfurador à ponta de metal duro.

**Vantagem:**

- **As entradas em espiral curtas e faces de corte côncavas (efeito de pá) garantem uma rápida remoção do pó de perfuração.**
- **Marcas de desgaste: para avaliar se a ferramenta ainda é adequada para furos compatíveis com buchas.**
- **Corte de núcleo adicional especialmente moldado: fragmentação eficiente de betão.**

**Utilização:**

Para perfuração de betão, pedra natural e alvenaria - com máximo conforto de perfuração.

**Instrução:**

Se for utilizada uma broca extra comprida (> 500 mm), efetuar uma pré-perfuração com uma broca curta do mesmo diâmetro (evitando a rutura por flexão).

**Descrição técnica**

Ø	18 mm
Número de arestas de corte Z	2
Comprimento total	450 mm
Comprimento de trabalho	400 mm

Óleo de corte	HM
Utilização com/sem impacto	Perfuração de percussão
Haste	SDS Plus
Tipo de produto	Broca para pedra