



## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 085957 QHCSS  |
| GTIN             | 5012095618072 |
| Classe de artigo | 08Q           |

## Descrição

### Modelo:

Retenção de peças de trabalho nos ângulos de 45° e 90°. Resistente a temperaturas até máximo 180 °C. Ideal para tubos redondos e quadrados, bem como material angular e plano.

## Descrição técnica

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Comprimento                      | 111 mm       |
| resistência máxima à temperatura | 180 °C       |
| Largura                          | 29 mm        |
| Peso                             | 0,7 kg       |
| Força de retenção nominal        | 400 N        |
| Altura                           | 95 mm        |
| Tipo de produto                  | Íman angular |