



Dados do pedido

Número do pedido	085955 IOWCC
GTIN	5012095618119
Classe de artigo	08Q

Descrição

Modelo:

O suporte de soldadura passível de fixação pode ser **ajustado para 30°, 60° e 90°**. O conjunto é composto por 2 unidades de suportes de soldadura (ângulo interior/exterior) com 75 mm e 125 mm de comprimento.

Utilização:

Auxiliares para posicionamento, fixação e retenção de componentes durante trabalhos de soldadura.

Descrição técnica

Comprimento	75 mm
Comprimento	125 mm
Peso	0,13 kg
Peso	0,4 kg
Força de retenção nominal	150 N
Força de retenção nominal	90 N
Largura	52 mm

Largura	85 mm
Tipo de produto	Íman angular