

3M

Dados do pedido

Número do pedido	083782 19X8
GTIN	4054596308619
Classe de artigo	08M

Descrição

Modelo:

Fita adesiva de alto desempenho **dupla-face** feita de adesivo acrílico puro (VHB) para ligações permanentemente firmes. Forte fixação imediata, grande resistência a temperaturas, intempéries, UV e solventes. Excelente função de vedação, proporciona amortecimento de vibrações.

A **3M™ 5962F** é fiável em todos os aspetos. Adapta-se de forma ideal às superfícies a serem coladas. Esta característica permite que tanto superfícies finas como texturizadas sejam ligadas sem tensão em toda a superfície.

Instrução:

A validade mínima especificada dos produtos 3M™ refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

Outras fitas VHB™ da 3M™ com diferentes espessuras e comprimentos estão disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Força de aderência em aço	5,5 N/mm
Humidade do armazém	50 %
Tipo de fita adesiva	duplo

Cor	cinzento
Material da cobertura	Papel
Largura	19 mm
Designação do fabricante	5962F
Comprimento	8 m
Capacidade de alongamento	300 %
Massa adesiva	Acrilato
Validade mínima	12 Monatmês
Aplicação	Vedar
Aplicação	Fixar
Aplicação	Mascarar
Aplicação	Montar
resistente à temperatura até	120 - 150 °C
Particularidade	macio
Particularidade	amortecedor
Particularidade	resistente à humidade
Temperatura de armazenamento	20 °C
Espessura	1,6 mm
Atributo do nome do produto	preto
USP1	VHB™
USP2	preto
Tipo de produto	Fita adesiva