

Garant**Cabeça de corte reversível GARANT Master Mute, esquerda, Sistema/tamanho da placa: QC/20****Dados do pedido**

Número do pedido	264835 QC/20
GTIN	4251414902435
Classe de artigo	29D

Descrição**Indicado para:**

Hastes de barra de mandrilar n.º 264890, 264894 e 264898.

Instrução:

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Código ISO da cabeça de corte intercambiável	SCLCL
Parafuso para pastilha reversível	269023 2
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	24 mm
Comprimento total L	20 mm
Desvio central L_3	13 mm

Ponto de corte/separação	20 mm
Ângulo de incidência	95 grau
Série	Master Mute
Sistema	QC
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte

Acessórios

Parafuso tensor Tipo 3	269022 3
Parafuso tensor Tipo 2	269023 2
Chave de parafusos dinamo métrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15