

**Garant****Cabeça de corte reversível GARANT Master Mute, direita, Sistema/tipo: QC/20****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 264834 QC/20  |
| GTIN             | 4251414902411 |
| Classe de artigo | 29D           |

**Descrição****Indicado para:**

Hastes de barra de mandrilar n.º 264890, 264894 e 264898.

**Instrução:**

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

**Descrição técnica**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Ângulo de incidência               | 95 grau  |
| Ponto de corte/separação           | 20 mm    |
| Sistema                            | QC       |
| Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ | 24 mm    |
| Comprimento total L                | 20 mm    |
| Desvio central $L_3$               | 13 mm    |
| Parafuso para pastilha reversível  | 269023 2 |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Código ISO da cabeça de corte intercambiável | SCLCR           |
| Série  | Master Mute     |
| Pastilha de corte reversível adequada        | CC.. 09T3..     |
| Tipo de inserto                              | direita         |
| Refrigeração interior                        | sim             |
| Tipo de produto                              | Cabeça de corte |

## Acessórios

|   |             |
|---|-------------|
| Parafuso tensor Tipo 3  | 269022 3    |
| Parafuso tensor Tipo 2  | 269023 2    |
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500 | 659957 500  |
| PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15                                   | 674248 TX15 |