

**Garant****Cabeça de corte reversível GARANT Master Mute, direita, Sistema/tipo: QC/25****Dados do pedido**

Número do pedido	264834 QC/25
GTIN	4251414902558
Classe de artigo	29D

**Descrição****Indicado para:**

Hastes de barra de mandrilar n.º 264890, 264894 e 264898.

**Instrução:**

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

**Descrição técnica**

Ponto de corte/separação	20 mm
Série	Master Mute
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Ângulo de incidência	93 grau
Comprimento total L	20 mm
Ø mínimo do furo prévio D <sub>mín.</sub>	26 mm
Código ISO da cabeça de corte intercambiável	SDUCR

Parafuso para pastilha reversível	269023 2
Desvio central L <sub>3</sub>	15 mm
Sistema	QC
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte

---

## Acessórios

Parafuso tensor Tipo 2	269023 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15