

**Garant****Cabeça de corte reversível GARANT Master Mute, esquerda, Sistema/tamanho da placa: QC/25**

## Dados do pedido

Número do pedido	264835 QC/25
GTIN	4251414902640
Classe de artigo	29D

## Descrição

**Indicado para:**

Hastes de barra de mandrilar n.º 264890, 264894 e 264898.

**Instrução:**

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

## Descrição técnica

Desvio central $L_3$	15 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$	26 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Parafuso para pastilha reversível	269023 2
Comprimento total L	20 mm
Sistema	QC

Série	Master Mute
Código ISO da cabeça de corte intercambiável	SDUCL
Ponto de corte/separação	20 mm
Ângulo de incidência	93 grau
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte

---

## Acessórios

Parafuso tensor Tipo 2	269023 2
Chave de parafusos dinâmométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15