

Garant**Cabeça de corte reversível GARANT Master Mute, direita, Sistema/tipo: QC/24****Dados do pedido**

Número do pedido	264834 QC/24
GTIN	4251414902510
Classe de artigo	29D

Descrição**Indicado para:**

Hastes de barra de mandrilar n.º 264890, 264894 e 264898.

Instrução:

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

Descrição técnica

Série	Master Mute
Sistema	QC
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	24 mm
Comprimento total L	21 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Ponto de corte/separação	20 mm
Ângulo de incidência	93 grau

Desvio central L ₃	13 mm
Código ISO da cabeça de corte intercambiável	SDUCR
Parafuso para pastilha reversível	269023 1
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte

Acessórios

Parafuso tensor Tipo 4	269022 4
Parafuso tensor Tipo 1	269023 1
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8