

**Garant****Cabeça de corte reversível GARANT Master Mute, esquerda, Sistema/tamanho da placa: QC/28****Dados do pedido**

Número do pedido	264835 QC/28
GTIN	4251414902770
Classe de artigo	29D

**Descrição****Indicado para:**

Hastes de barra de mandrilar n.º 264890, 264894 e 264898.

**Instrução:**

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

**Descrição técnica**

Ponto de corte/separação	20 mm
Ângulo de incidência	93 grau
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	24 mm
Série	Master Mute
Código ISO da cabeça de corte intercambiável	STUCL
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..

Comprimento total L	20 mm
Parafuso para pastilha reversível	269023 2
Sistema	QC
Desvio central L <sub>3</sub>	13 mm
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte

## Acessórios

Parafuso tensor Tipo 4	269022 4
Parafuso tensor Tipo 2	269023 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8