

Garant**Cabeça de corte reversível GARANT Master Mute, esquerda, Sistema/tamanho da placa: QC/30****Dados do pedido**

Número do pedido	264835 QC/30
GTIN	4251414902978
Classe de artigo	29D

Descrição**Indicado para:**

Hastes de barra de mandrilar n.º 264890, 264894 e 264898.

Instrução:

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

Descrição técnica

Ângulo de incidência	93 grau
Desvio central L ₃	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Sistema	QC
Código ISO da cabeça de corte intercambiável	SVUCL
Ponto de corte/separação	20 mm

Parafuso para pastilha reversível	269023 1
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	26 mm
Comprimento total L	20 mm
Série	Master Mute
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte

Acessórios

Parafuso tensor Tipo 1	269023 1
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8