

Garant**Cabeça de corte reversível GARANT Master Mute, direita, Sistema/tipo: QC/30****Dados do pedido**

Número do pedido	264834 QC/30
GTIN	4251414902947
Classe de artigo	29D

Descrição**Indicado para:**

Hastes de barra de mandrilar n.º 264890, 264894 e 264898.

Instrução:

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

Descrição técnica

Código ISO da cabeça de corte intercambiável	SVUCR
Série	Master Mute
Sistema	QC
Comprimento total L	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Parafuso para pastilha reversível	269023 1
Desvio central L ₃	16 mm

Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	26 mm
Ponto de corte/separação	20 mm
Ângulo de incidência	93 grau
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte

Acessórios

Parafuso tensor Tipo 1	269023 1
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinâmométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8