

3M

Dados do pedido

Número do pedido	083636 GREEN
GTIN	50021200456768
Classe de artigo	08M

Descrição

Modelo:

A **3M™ 764i** pode ser usada para aplicações não críticas, como marcações a cores e agrupamento. É resistente à corrosão, flexível, resistente à abrasão, maleável, fácil de aplicar e resistente à humidade.

As fitas de marcação para chão coloridas 3M™ são ideais para o setor de manutenção de edifícios e para melhorar a segurança das instalações. A estrutura especial das fitas adesivas de PVC coloridas resiste a arranhões, abrasão, intempéries e à maioria dos produtos químicos. Fácil de aplicar, muito flexível mesmo em superfícies irregulares.

Instrução:

A validade mínima especificada dos produtos 3M™ refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

Descrição técnica

Resistência à tração	2,28 N/mm
Tipo de fita adesiva	de um lado
Validade a partir da data de produção	12 Monatmês
Espessura	0,125 mm

Força de aderência em aço	0,21 N/mm
resistente à temperatura até	29 °C
material de suporte	Película de PVC
Designação do fabricante	764i
Cor	verde
Capacidade de alongamento	180 %
Largura	50 mm
Comprimento	33 m
Humidade do armazém	50 %
Temperatura de armazenamento	20 °C
Forro disponível	não
Massa adesiva	Borracha natural
Tipo de produto	Fita adesiva