

Ficha de dados

SWISS TOOLS

Cabeça de corte reversível, esquerda, Sistema/tipo: ST/6



Dados do pedido

Número do pedido	264827 ST/6
GTIN	2050002059313
Classe de artigo	29D

Descrição

Indicado para:

Hastes de barra de mandrilas n.º 265060 – 265065 e 265076 (GARANT). Hastes de barra de mandrilas n.º 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410 (SwissTools).

Descrição técnica

Ponto de corte/separação	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204..
Atribuição das pastilhas reversíveis	direita e neutro
Código ISO da cabeça de corte intercambiável	SCLCL
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	32 mm
Desvio central L ₃	17 mm
Tamanho da placa	12 mm
Comprimento total L	35 mm
Parafuso para pastilha reversível	320620 S01

Ficha de dados

Ângulo de incidência	95 grau
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte