

SWISS TOOLS

Cabeça de corte reversível, esquerda, Sistema/tipo: ST/7**Dados do pedido**

Número do pedido	264827 ST/7
GTIN	2050001912213
Classe de artigo	29D

Descrição**Indicado para:**

Hastes de barra de mandrilar n.º 265060 – 265065 e 265076 (GARANT). Hastes de barra de mandrilar n.º 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410 (SwissTools).

Descrição técnica

Desvio central L_3	22 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204..
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	40 mm
Código ISO da cabeça de corte intercambiável	SCLCL
Comprimento total L	35 mm
Atribuição das pastilhas reversíveis	direita e neutro
Ponto de corte/separação	32 mm
Parafuso para pastilha reversível	320620 S01
Tamanho da placa	12 mm

Ficha de dados

Ângulo de incidência	95 grau
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte