

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Bancada de trabalho com dispositivo de transporte, 950 mm de altura com placa Eluplan escura, 20x20G, Comprimento da placa: 1500



Dados do pedido

Número do pedido	923647 1500
GTIN	4062406264932
Classe de artigo	9GG

Descrição

Versão:

Bancada de trabalho em construção de aço estável com estrutura inferior em tubo retangular, **gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg.

Desbloqueio individual de gavetas com uma mão que evita a abertura das gavetas durante o transporte. Unidade móvel com 2 rodas orientáveis e 2 rodas fixas com Ø 100 mm com revestimento de rolamento de borracha maciça. A bancada de trabalho é elevada ou baixada uniformemente com uma pega de elevação de Haptoprene bicomponente, assegurando uma elevada estabilidade no local de utilização ou um transporte fácil. Unidade móvel com capacidade de carga até **400 kg** (bancada de trabalho incluindo conteúdo). Pés com corrediças de plástico que não danificam o piso. Caixa de gaveta 24G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Equipamento:

Altura da porta (lado esquerdo) mm: 625

Número de prateleiras de altura regulável (esquerda): 1

Altura frontal das gavetas (direita) mm: 100, 125, 150, 250

Pintura:

Corpo, peças de pé e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **unidade de deslocamento sempre antracite RAL 7016** (não configurável), **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Descrição técnica

Ficha de dados

Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Área útil da gaveta em G	20x20
Largura da estrutura inferior	1300 mm
Sistema de desbloqueio individual das gavetas	Monomanual
Peso	173 kg
capacidade de carga máxima do dispositivo de transporte	400 kg
Largura útil da gaveta	500 mm
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Comprimento do tampo de trabalho	1500 mm
Altura útil do módulo de gavetas	625 mm
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Largura útil da gaveta em G	20
Profundidade da estrutura inferior	700 mm
Profundidade útil da gaveta em G	20
Altura	950 mm
Tipo de conector de entrada	F
Tensão nominal	250 V
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	950 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	400 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Ângulo de abertura da porta	180 grau
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ficha de dados

Atributo do nome do produto

20x20G

Tipo de produto

Bancada de trabalho móvel