

Garant GRIDLINE

**Caixa 24G com porta, com batente à esquerda / gavetas, 20×20G, Altura/  
número de gavetas: 800/2****Dados do pedido**

Número do pedido	927612 800/2
GTIN	4062406265007
Classe de artigo	9GG

**Descrição****Modelo:**

Caixa de gaveta em construção de aço estável. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. **Puxadores de alumínio** com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Porta com batente à esquerda.

**Equipamento:**

Altura frontal das gavetas mm: 75, 75

Altura da porta mm: 525

Número de prateleiras de altura regulável: 1

**Pintura:**

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

**Instrução:**

Tam. 600 e 700 apenas adequados para as bancadas de trabalho Ready-to-go.

**Descrição técnica**

Largura	600 mm
Altura da porta	525 mm
Profundidade útil da gaveta em G	20
Altura útil para gavetas	150 mm
Largura útil da gaveta	500 mm
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Área útil da gaveta em G	20×20
Altura frontal das gavetas	75 mm
Altura frontal das gavetas	75 mm
Peso	50 kg
Número de portas	1
Altura útil da porta	525 mm
Número de gavetas	2
Batente da porta	esquerda
Largura útil da gaveta em G	20
Largura útil	550 mm
Altura	800 mm
Profundidade	650 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Ângulo de abertura da porta	180 grau
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	20×20G
Tipo de produto	Caixa da bancada de trabalho

---

## Acessórios

---

Pega de empurrar para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
Tampa de fecho para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Caixa 24G com porta, com batente à esquerda para equipamento personalizado com gavetas Altura/altura da porta 800/525	927727 800/525
Gaveta Altura frontal das gavetas 75	927800 75
Capas de topo para puxadores 20 peças Tipo 10	951025 10