

Ficha de dados

SWISS TOOLS

Cabeça de corte reversível, esquerda, Sistema/tipo: ST/11



Dados do pedido

Número do pedido	264827 ST/11
GTIN	2050002059351
Classe de artigo	29D

Descrição

Indicado para:

Hastes de barra de mandrilas n.º 265060 – 265065 e 265076 (GARANT). Hastes de barra de mandrilas n.º 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410 (SwissTools).

Peça sobresselente:

Parafuso para pastilhas reversíveis a pedido.

Descrição técnica

Ponto de corte/separação	40 mm
Código ISO da cabeça de corte intercambiável	SDQCL
Tamanho da placa	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	50 mm
Desvio central L ₃	27 mm
Atribuição das pastilhas reversíveis	direita e neutro
Comprimento total L	40 mm

Ficha de dados

Ângulo de incidência	107,5 grau
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte