

SWISS TOOLS

Cabeça de corte reversível, esquerda, Sistema/tipo: ST/15**Dados do pedido**

Número do pedido	264827 ST/15
GTIN	2050002059399
Classe de artigo	29D

Descrição**Indicado para:**

Hastes de barra de mandrilar n.º 265060 – 265065 e 265076 (GARANT). Hastes de barra de mandrilar n.º 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410 (SwissTools).

Peça sobresselente:

Parafuso para pastilhas reversíveis a pedido.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1103..
Ponto de corte/separação	25 mm
Tamanho da placa	11 mm
Atribuição das pastilhas reversíveis	direita e neutro
Desvio central L ₃	17 mm
Código ISO da cabeça de corte intercambiável	SVQBL
Comprimento total L	35 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	32 mm

Ficha de dados

Ângulo de incidência	107,5 grau
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte