

## Ficha de dados

**Garant** GRIDLINE

### **Caixa 24G com porta, com batente à esquerda para equipamento personalizado com gavetas, 20x20G, Altura/altura da porta: 600/425**



#### **Dados do pedido**

Número do pedido	927727 600/425
GTIN	4062406266134
Classe de artigo	9GG

#### **Descrição**

##### **Versão:**

Caixa 24G com porta, para equipamento personalizado com gavetas, em construção de aço estável. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Porta com batente à esquerda.

##### **Pintura:**

Corpo cinza claro RAL 7035, porta antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

##### **Nota:**

Ao equipar as caixas com gavetas deve-se observar que a soma das alturas frontais das gavetas individuais resalte na altura útil da caixa.

Tam. 600/425 e 700/525 apenas adequados para as bancadas de trabalho Ready-to-go.

#### **Descrição técnica**

Profundidade	650 mm
Peso	26 kg
Largura	600 mm
Altura útil da porta	425 mm

## Ficha de dados

Altura útil para gavetas	75 mm
Altura	600 mm
Largura útil	550 mm
Modelo	para equipamento personalizado
Espessura do material	1 mm
Ângulo de abertura da porta	180 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	20x20G
Tipo de produto	Caixa da bancada de trabalho

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/927727-600/425>