

**Bola de limpeza, Ø da esfera/tipo: 60V****Dados do pedido**

Número do pedido	358971 60V
GTIN	4020772017590
Classe de artigo	38L

**Descrição****Modelo:**

Adequado para mandril de pinça de aperto ou alojamentos Weldon (Ø de aperto 16 mm). Montagem no fuso de máquinas CNC. Para limpeza automática. Versão vertical.

**Vantagem:**

- **Limpeza profunda do interior da máquina.**
- **Redução do tempo de limpeza.**
- **Área de trabalho de 360°.**

**Função:**

A rotação da esfera e o movimento do fuso otimizam a limpeza do interior de uma máquina CNC. O óleo de arrefecimento fornecido através do fuso serve como meio de limpeza.

**Descrição técnica**

N.º de rotações	100 r,p,m,
Versão	vertical
Comprimento L	110 mm
Ø da haste	16 mm
Número de saídas	14 un,
Pressão	5 - 120 bar

Tipo de produto

Bola de limpeza