

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	213032 TI
GTIN	4062406266592
Classe de artigo	21A

## Descrição

### Modelo:

Conceito de pastilhas reversíveis **inovador** através de pastilhas de corte reversíveis de 3 arestas de corte (2×3 arestas de corte) de **dupla face**. Materiais de corte de **alto desempenho** para uma **eficiência** particularmente elevada.

### Instrução:

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ máx}}$

## Descrição técnica

Tipo	TI
Raio do canto	1,2 mm
Avanço $f_z$ por dente	0,6 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	XOMU094812ZZER
Tipo	HB4430
Óleo de corte	HM
profundidade de corte recomendada $a_{p \text{ máx}}$	0,8 mm
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx}}$	1,5 mm

Raio de programação com $a_{p \text{ máx.}}$	2 mm
Número de trocas/cortes	3
Revestimento	PVD
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
máximo a molhado	adequado		