

Kroeplin
Längenmesstechnik**Medidor rápido de exterior com comparador, Faixa de medição: 0-10mm****Dados do pedido**

Número do pedido	438555 0-10
GTIN	2050002040878
Classe de artigo	46Q

Descrição**Modelo:**

1 braço apalpador fixo e 1 móvel com apoios de medição de esferas de MD. A deflexão do braço apalpador móvel é transmitida ao comparador. O resultado da medição pode ser lido diretamente.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Utilização:

Para a medição rápida de ranhuras externas, espessuras de parede, chapas, paredes de tubos, películas, etc.

Descrição técnica

comprimento máximo do braço apalpador L (profundidade de medição)	35 mm
Tipo de proteção IP	IP 65
Leitura	0,005 mm
Faixa de medição	0 - 10 mm
Limite de erro	0,015 mm
Ø do comparador	65 mm

Ø da esfera apalpadora HM	1,5 mm
Norma	Norma de fábrica
Tecnologia de medição	analógico
Calibração	C7
Tipo de produto	Apalpador rápido para exteriores

Prestações de serviços

Calibração Apalpador rápido de exterior / interior Tipo S	023450 S
Calibração DAkkSA palpador rápido de exterior / interior Tipo S	023460 S