


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	213036 UNI
GTIN	4062406266608
Classe de artigo	21A

Descrição

Modelo:

Conceito de pastilhas reversíveis **inovador** através de pastilhas de corte reversíveis de 3 arestas de corte (2×3 arestas de corte) de **dupla face**. Materiais de corte de **alto desempenho** para uma **eficiência** particularmente elevada.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ máx}}$

Descrição técnica

Raio do canto	1,2 mm
Tipo	UNI
Código ISO da pastilha de corte reversível	XOMU094812ZZER
Tipo	HB415
Óleo de corte	HM
profundidade de corte recomendada $a_{p \text{ máx}}$	1 mm
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx}}$	1,5 mm
Raio de programação com $a_{p \text{ máx}}$	2 mm

Número de trocas/cortes	6
Revestimento	AlTiN
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		