



Aparafusadora reversível pneumática, Tipo: S2370



Dados do pedido

Número do pedido	079163 S2370
GTIN	7322590011420
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Todos os dados técnicos referem-se a uma pressão de fluxo de **6,3 bar** e ao Ø interior de mangueira especificado.

- **Com acoplamento por fricção.**
- **Binário ajustável.**
- **Possibilidade de inversão para funcionamento à direita/esquerda.**

Especialmente indicado para uniões roscadas em série com suporte de lâminas de troca rápida para lâminas E 6,3 (ver n.º 674205 e seguintes).

Peça sobresselente:

Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço): para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

Descrição técnica

Ø máximo do parafuso (8.8–12.9)	M5
Designação do fabricante	S2370
Ruído de trabalho	83 dB(A)
tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	6,3 mm
Peso	0,9 kg
n.º máximo de rotações	1300 r,p,m,

Modelo	Vareta
Faixa de binário	2 – 6 Nm
quantidade de ar necessária máxima	240 l/min
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s ²
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Rosca de ligação	BSP
Alojamento de pontas	F 6,3
Tipo de produto	Aparafusadora