

**Chave para tubos Cobra® fosfatada, comprimento total: 100mm****Dados do pedido**

Número do pedido	705800 100
GTIN	4003773085836
Classe de artigo	73F

Descrição**Modelo:**

Articulação encaixada (=guia dupla) com proteção de fixação contra ferimentos por esmagamento. Mordentes de fixação dentados, serrilhados, com fixação automática. Alicates preto fosfatado, cabeça polida. Ajuste fino com uma só mão, sem botão, bastando pressionar. Punhos aplainados no exterior.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Aço elétrico cromo-vanádio, forjado por estampagem.

Acessórios especiais:

Mordentes de proteção n.º 705805 tam. 180-300.

Descrição técnica

Largura de aperto para sextavado	28 mm
Largura de aperto para tubos	1 polegada
Número de posições de encaixe de ajuste preciso	11
comprimento total	100 mm
Punho	aplainado em cruz
Superfície	fosfatado a preto, cabeça polida
Norma	DIN ISO 8976

Material	Aço cromo-vanádio
não produz faíscas	não
Ajuste rápido	não
Fixação automática	sim
Proteção contra travamento	sim
Tipo de produto	Chave para tubos e canalização