

Garant**Pistola de sopro AIR, Tipo: AIR****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 080123 AIR |
| GTIN | 4062406270643 |
| Classe de artigo | 01A |

Descrição**Versão:**

Pistola pneumática de alta qualidade para ar comprimido, com um excelente manuseamento ergonómico, superfície antirriscos e resistência a solventes, para uso universal. Utilização simples dos **bocais substituíveis**. A cabeça de fecho rápido rotativa solta-se, fixação em diferentes posições de encaixe.

Pistola de sopro com bico de sopro de 100 mm de aço intercambiável.

Material fornecido:

Pistola de sopro incl. niple de ligação tam. 1/4 polegada de aço, com tubo de bico de 100 mm intercambiável.

Nota:

Para suporte de pistola de sopro adequado, ver n.º 080260 tam. H1 e n.º 955750.
Os bicos individuais encontram-se no n.º 080126.

Descrição técnica

| | |
|---------------------------|-----------|
| pressão de serviço máxima | 15 bar |
| Valor de fluxo com 6 bar | 330 l/min |
| Tipo de produto | Pistola |