



Máscara de soldar automática 3M™ Speedglas™ G5-01-VC com Adflo™, com proteção respiratória com ventilador



Dados do pedido

Número do pedido	097917 START
GTIN	4062406270551
Classe de artigo	04O

Descrição

Versão:

Soldadura confortável com proteção respiratória constante e proteção visual flexível graças à **máscara de soldar de alto desempenho G5-01** 3M™ Speedglas™ combinada e ao **sistema de proteção respiratória com ventilador Adflo™**. A máscara de soldar automática possui um **mecanismo flip-up**, que permite alternar confortavelmente entre a lente de proteção transparente e o filtro de soldadura sem ter de remover a máscara. Assim, a proteção respiratória mantém-se mesmo durante os trabalhos prévios e posteriores com o filtro dobrado para cima e oferece, ao mesmo tempo, uma boa visão protegida da peça de trabalho, por exemplo, durante a retificação. A nova tecnologia de cor variável 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** permite uma visibilidade e controlo ainda melhores da solda. No nível de escurecimento, é possível escolher entre tons naturais, frios ou quentes. O novo sistema de canal de ar oferece três opções para a orientação individual do fluxo de ar, mesmo durante a soldadura.

Níveis de proteção escura: 8 – 14.

Nível de luminosidade: 3. Com bateria de iões de lítio (vida útil 1500 horas).

Campo de visão do filtro de soldadura: 73 × 109 mm.

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Material fornecido:

- **Máscara de soldar de alto desempenho G5-01 3M™ Speedglas™ com filtro de soldadura automático G5-01/03VC (098006 G5-01/03).**
- **Unidade de ventilador High Altitude 3M™ Adflo™ n.º 097900 (proteção respiratória com ventilador High-Altitude Adflo™, mangueira de ar QRS (n.º 097981), indicador do fluxo**

Ficha de dados

de ar, pré-filtro (n.º 097986), proteção contra faíscas (n.º 097984), filtro de partículas (n.º 097989), bateria de alto desempenho (n.º 097995), cinto, carregador (n.º 097996)).

- Kit de consumíveis (3 faixas de transpiração: algodão macio, felpa (n.º 098004) e pele, 2 vidros interiores (n.º 098002), 4 vidros standard exteriores (n.º 097930), lente de viseira, cobertura para mangueira de ar, vedação facial.
- Saco de acondicionamento.

Descrição técnica

Classificação segundo a EN 379	1/1/1/2
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Série	3M™Speedglas™ G5-01
Hora de comutação de escuro para claro	500 - 1300 ms
Hora de comutação de claro para escuro	0,1 ms
Número de baterias incluídas	1
Tipo de bateria	lão de lítio
Tipo de produto	Máscara de soldar

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/097917-START>