


Ficha de dados

Garant

Lixas de lamelas Velo (ZA), fino, Ø da cabeça×largura da cabeça: 60X30



Dados do pedido

Número do pedido	554908 60X30
GTIN	4062406272371
Classe de artigo	51E

Descrição

Versão:

Disposição em leque das lâminas de velo em torno do eixo da ferramenta. Ø da haste 6 mm. Velo particularmente resistente e finamente estruturado com corindo de zircónio (ZA). **Ideal para o processamento de aço inoxidável.**

Utilização:

Para remover camadas de sujidade e ferrugem em metais, bem como para o fosqueamento de Cr-Ni e outros aços inoxidáveis, bem como metais não ferrosos.

Descrição técnica

Ø da haste	6 mm
Largura da cabeça	30 mm
n.º máximo de rotações	9000 r,p,m,
n.º de rotações recomendado	5000 r,p,m,
Ø da cabeça	60 mm
Abreviatura abrasivo	ZA
Comparação da granulometria	280

Ficha de dados

Grau de finura	fino
Atributo do nome do produto	fino
Tipo de produto	Lixas de lamelas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Vernizes	condicionalmente adequado		
seco	adequado		