

**Lixas de lamelas (A), Grão 150, Ø da cabeça×largura da cabeça: 20X30****Dados do pedido**

Número do pedido	555035 20X30
GTIN	4027497608898
Classe de artigo	56L

Descrição**Versão:**

Disposição das lâminas em leque em torno do eixo da ferramenta. Lâminas encaixadas com colagem frontal.

Utilização:

Rebarbagem de orifícios, orifícios transversais e superfícies interiores de tubos. As lâminas de lixa adaptam-se ao diâmetro da peça de trabalho. Uso radial.

Descrição técnica

n.º máximo de rotações	18000 r,p,m,
Ø da haste	6 mm
Comprimento total	100 mm
Abrasivo	Grão abrasivo de corindo (A)
Abreviatura abrasivo	A
Atributo do nome do produto	Grão 150
Tipo de produto	Lixas de lamelas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	adequado		

Aço < 900 N/mm ²	adequado
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado
Aço < 55 HRC	adequado
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado
GG(G)	condicionalmente adequado
CuZn	adequado
Plástico, GFK	adequado
Madeira	adequado
seco	adequado