



Dados do pedido

Número do pedido	081469 P18R-WORK
GTIN	4058205020749
Classe de artigo	04B

Descrição

Modelo:

A Ledlenser é um dos líderes tecnológicos em lanternas de bolso LED. Nas **caixas de alumínio à prova de salpicos de água**, todos os contactos são dourados e **lentes de alta qualidade** focam a luz de forma homogénea e com uma perda reduzida. Todas as lanternas possuem uma cabeça focável.

Série Work Ledlenser, lanternas quase indestrutíveis para o uso industrial em condições adversas.

- **As coberturas de borracha na cabeça da lanterna e na tampas das extremidades protegem contra choques e danos.**
- **O vidro frontal adicional protege a lente contra riscos.**

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB e alça de mão.

Descrição técnica

Período de iluminação 2	4,5 h
Fluxo luminoso	2600 lm
Capacidade da bateria	3 Ah
Tipo de proteção IP	IP 54

Lâmpada	Módulo LED
Número de baterias incluídas	1
Zona ATEX	nenhum
Fluxo luminoso nível 2	1000 lm
Período de iluminação	2,5 h
Ø da cabeça	99 mm
Peso	669 g
Tipo de bateria	lão de lítio
Designação do fabricante	P18R-WORK
Advanced Focus System (AFS)	sim
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Comprimento total	183 mm
Tensão da bateria	3,7 V
Smart Light Technology (SLT)	sim
Fluxo luminoso nível 3	30 lm
Período de iluminação 3	70 h
Tipo de produto	Lanterna de bolso