



Dados do pedido

Número do pedido	081469 P7R-WORK
GTIN	4058205020695
Classe de artigo	04B

Descrição

Modelo:

A Ledlenser é um dos líderes tecnológicos em lanternas de bolso LED. Nas **caixas de alumínio à prova de salpicos de água**, todos os contactos são dourados e **lentes de alta qualidade** focam a luz de forma homogénea e com uma perda reduzida. Todas as lanternas possuem uma cabeça focável.

Série Work Ledlenser, lanternas quase indestrutíveis para o uso industrial em condições adversas.

- **As coberturas de borracha na cabeça da lanterna e na tampas das extremidades protegem contra choques e danos.**
- **O vidro frontal adicional protege a lente contra riscos.**

Função:

IP68: Proporciona proteção contra imersão permanente (estanque à água) e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB, alça de mão e estação de carregamento.

Descrição técnica

Fluxo luminoso	900 lm
Comprimento total	170 mm
Fluxo luminoso nível 2	390 lm
Número de baterias incluídas	1
Tensão da bateria	3,7 V
Zona ATEX	nenhum
Período de iluminação 2	3,25 h

Advanced Focus System (AFS)	sim
Tipo de bateria	lão de lítio
Smart Light Technology (SLT)	sim
Período de iluminação	2 h
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Lâmpada	Módulo LED
Designação do fabricante	P7R-WORK
Capacidade da bateria	4,8 Ah
Peso	219 g
Tipo de proteção IP	IP 68
Ø da cabeça	45 mm
Período de iluminação 3	60 h
Fluxo luminoso nível 3	15 lm
Tipo de produto	Lanterna de bolso