

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Carro de montagem para gavetas, 46x24G, Altura mm/número de gavetas: 885/0



Dados do pedido

Número do pedido	931427 885/0
GTIN	4062406352745
Classe de artigo	9GK

Descrição

Versão:

Para equipar com gavetas 46x24G.

Carro de montagem com 50x28G com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis com rolamentos de esferas, Ø 125 mm, com revestimento de rolamento em poliuretano, rodas orientáveis bloqueáveis. Com aresta rolante de 4 lados, tapete de borracha estriado e punhos de empurrar de Haptoprene® bicomponente. Uma proteção contra extração individual evita a abertura simultânea de várias gavetas. A caixa pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

O equipamento de gavetas apenas é admissível com o n.º 931454 ou n.º 931456 (com desbloqueio individual de gavetas com uma mão).

Descrição técnica

capacidade de carga máxima	600 kg
ComfortClose	não

Ficha de dados

Número de gavetas	0
Peso	81 kg
Revestimento que não deixa vestígios	sim
Profundidade	700 mm
Altura	885 mm
Ø da roda	125 mm
Número de rodas orientáveis com travão immobilizador	2
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Altura do módulo de gavetas	700 mm
Número de rodas fixas sem travão immobilizador	2
Altura útil	600 mm
Número de portas	0
com rebordo	sim
Altura útil do módulo de gavetas	600 mm
Largura	1250 mm
Modelo	deslocável
Modelo	para equipamento personalizado
Número de prateleiras extraíveis	0
Altura útil para gavetas	600 mm
Caixa aberta em cima	não
Espessura do material	1,2 mm
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	46x24G
Tipo de produto	Carro de montagem

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/931427-885/0>

Ficha de dados