

## Ficha de dados

Garant GRIDLINE

### Carro de montagem para gavetas, 36x24G, Altura mm/número de gavetas: 885/0



#### Dados do pedido

Número do pedido	931327 885/0
GTIN	4062406352714
Classe de artigo	9GK

#### Descrição

##### Versão:

Para equipar com gavetas 36x24G.

Carro de montagem com 40x28G com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis com rolamentos de esferas, Ø 125 mm, com revestimento de rolamento em poliuretano, rodas orientáveis bloqueáveis. Com aresta rolante de 4 lados, tapete de borracha estriado e punhos de empurrar de Haptoprene® bicomponente. Uma proteção contra extração individual evita a abertura simultânea de várias gavetas. A caixa pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

##### Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

##### Nota:

O equipamento de gavetas apenas é admissível com o n.º 931354 ou n.º 931356 (com desbloqueio individual de gavetas com uma mão).

#### Descrição técnica

Altura	885 mm
Profundidade	700 mm

## Ficha de dados

ComfortClose	não
Número de gavetas	0
Altura do módulo de gavetas com rebordo	700 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador	2
Ø da roda	125 mm
Peso	76 kg
Número de portas	0
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador	2
Altura útil do módulo de gavetas	600 mm
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Largura	1000 mm
capacidade de carga máxima	600 kg
Altura útil	600 mm
Revestimento que não deixa vestígios	sim
Modelo	deslocável
Modelo	para equipamento personalizado
Número de prateleiras extraíveis	0
Caixa aberta em cima	não
Altura útil para gavetas	600 mm
Espessura do material	1,2 mm
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	36x24G
Tipo de produto	Carro de montagem

## Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/931327-885/0>

## Ficha de dados