

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Carro de montagem com gavetas 75 kg, 20x24G, Altura mm/número de gavetas: 885/4



Dados do pedido

Número do pedido	931025 885/4
GTIN	4062406352561
Classe de artigo	9GK

Descrição

Versão:

Completo com gavetas 20x24G.

Carro de montagem com 24x28G com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis com rolamentos de esferas, Ø 125 mm, com revestimento de rolamento em poliuretano, rodas orientáveis bloqueáveis. Com aresta rolante de 4 lados, tapete de borracha estriado e punhos de empurrar de Haptoprene® bicomponente. Uma proteção contra extração individual evita a abertura simultânea de várias gavetas. A caixa pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial. Gavetas com perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Com **desbloqueio individual de gavetas com uma mão** – evita a abertura das gavetas durante o transporte. Obrigatoriamente necessário para todos os carros de montagem.

Equipamento:

Altura frontal das gavetas mm: 75, 100, 125, 300

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó**. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Ficha de dados

Descrição técnica

Profundidade útil da gaveta	600 mm
Número de gavetas	4
Largura útil da gaveta em G	20
Número de rodas orientáveis com travão immobilizador	2
ComfortClose	não
Ø da roda	125 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Altura útil	600 mm
Área útil da gaveta em G	20×24
Número de portas	0
Largura útil da gaveta com rebordo	500 mm
capacidade de carga máxima	600 kg
Peso	98 kg
Largura	600 mm
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Profundidade útil da gaveta em G	24
Profundidade	700 mm
Revestimento que não deixa vestígios	sim
Número de rodas fixas sem travão immobilizador	2
Altura útil do módulo de gavetas	600 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Altura do módulo de gavetas	700 mm
Altura	885 mm
Sistema de desbloqueio individual das gavetas	Monomanual
Modelo	deslocável
Modelo	com gavetas
Número de prateleiras extraíveis	0

Ficha de dados

Caixa aberta em cima	não
Altura útil para gavetas	600 mm
Espessura do material	1,2 mm
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	20x24G
Tipo de produto	Carro de montagem

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/931025-885/4>